

Überblick der Funktionen



	Unterhaltungen zu Hause	Umarmungen und Bewegungen am Kopf	Steuerung und Einstellung über eine App	Direktes Streaming über Bluetooth®	Musikerlebnis	Unterhaltungen in kleinen Gruppen	Verringerte Höranstrengung	Beim Einkaufen	An einem lauten Ort	Im Straßenverkehr	Im lauten Restaurant	Hören in der Natur	Unterhaltungen bei großen Feiern
9040	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7040	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5040	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

miniRITE T R – HearLink 040 und HearLink 030



Die intelligenteste Hörlösung von Philips. Die AI Sound Technologie entfernt Störgeräusche effizient und sorgt für eine hervorragende Klangqualität. Der wiederaufladbare Akku ist in nur 3 Stunden wieder voll aufgeladen. Für leichte bis hochgradige Hörverluste stehen unterschiedliche Hörer zur Wahl.

Serie	Modell
9000	HL 9040 <i>Neu</i>
7000	HL 7040 <i>Neu</i>
5000	HL 5040 <i>Neu</i>
3000	HL 3030
2000	HL 2030

miniBTE T R – HearLink 040 und HearLink 030



Dieses wiederaufladbare Hörgerät ist mit AI Sound Technologie für noch besseres Hören ausgestattet. Der wiederaufladbare Akku ist in nur 3,5 Stunden vollständig aufgeladen. Es eignet sich für leichte bis hochgradige Hörverluste und ist mit T-Spule und einer Programmtaste ausgestattet.

Serie	Modell
9000	HL 9040 <i>Neu</i>
7000	HL 7040 <i>Neu</i>
5000	HL 5040 <i>Neu</i>
3000	HL 3030
2000	HL 2030

miniRITE T – HearLink 040 und HearLink 030



Dieses diskrete Hörgerät ist mit AI Sound Technologie für noch besseres Hören ausgestattet. Es verfügt über eine T-Spule, eine 312er Batterie und zwei Programmtasten für eine einfache Bedienung. Für leichte bis hochgradige Hörverluste stehen unterschiedliche Hörer zur Wahl.

Serie	Modell
9000	HL 9040 <i>Neu</i>
7000	HL 7040 <i>Neu</i>
5000	HL 5040 <i>Neu</i>
3000	HL 3030
2000	HL 2030

miniBTE T – HearLink 040 und HearLink 030



Dieses miniBTE T ist mit AI Sound Technologie für noch besseres Hören ausgestattet. Es eignet sich für leichte bis hochgradige Hörverluste und ist mit T-Spule, einer 312er Batterie und einer Programmtaste ausgestattet.

Serie	Modell
9000	HL 9040 <i>Neu</i>
7000	HL 7040 <i>Neu</i>
5000	HL 5040 <i>Neu</i>
3000	HL 3030
2000	HL 2030



* Nur für HearLink 040

Zubehör



Philips Fernbedienung
Steuert diskret die Lautstärke und die Programmwahl.



Philips AudioClip
Überträgt Telefonate und Gespräche über größere Distanzen.



Ladestation Plus
Lädt die HearLink Hörgeräte miniRITE T R und miniBTE T R bis zu 3 Mal hintereinander vollständig auf.



Ladestation
Lädt alle HearLink miniRITE T R und miniBTE T R in nur 3 bzw. 3,5 Stunden auf und liefert Energie für einen Tag.



Philips TV-Adapter
Streamt den TV-Klang direkt in die Hörgeräte.

PHILIPS

HearLink

Neue Philips HearLink 2 App

Die Philips HearLink App ist das ideale Tool für die Bedienung der HearLink Hörgeräte: Mit ihr steuert man die Lautstärke, ändert das Hörprogramm, findet die Hörgeräte wieder, prüft den Ladezustand des Akkus und justiert die Einstellungen beim Soundstreaming.



Philips HearLink 2 App

Darüber hinaus kann die App genutzt werden, um sich mit einem Hörgeräteakustiker per Telefon oder Tablet zu verbinden und Hörgeräte aus der Ferne einstellen zu lassen.

Jetzt die Philips HearLink 2 App auf Google Play oder im App Store herunterladen.



* Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter www.hearingsolutions.philips.com/de-de/support/connectivity/compatibility

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad, iPod touch und Apple Watch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play Logo sind eingetragene Marken von Google LLC.

Weitere Hinter-dem-Ohr Hörgeräte

miniRITE – HearLink 010, 1700 und 1500



Klein und schlank, passt das RITE Hörgerät mit einer 312er Batterie diskret hinter das Ohr. Für leichte bis hochgradige Hörverluste stehen unterschiedliche Hörer zur Wahl.

Serie	
9000	HL 9010
7000	HL 7010
5000	HL 5010
3000	HL 3010
2000	HL 2010
1700	HL 1700
1500	HL 1500

miniRITE T – HearLink 010, 1700 und 1500



Das kleine RITE Hörgerät macht mit einer 312er Batterie, T-Spule und zwei Programmtasten einen guten Eindruck. Für leichte bis hochgradige Hörverluste stehen unterschiedliche Hörer zur Wahl.

Serie	
9000	HL 9010
7000	HL 7010
5000	HL 5010
3000	HL 3010
2000	HL 2010
1700	HL 1700
1500	HL 1500

BTE PP – HearLink 010, 1700 und 1500



Das Modell ist besonders leistungsfähig und eignet sich für mittlere bis hochgradige Hörverluste. Die integrierte T-Spule und zwei Programmtasten erleichtern die Bedienung.


Serie	
9000	HL 9010
7000	HL 7010
5000	HL 5010
3000	HL 3010
2000	HL 2010
1700	HL 1700
1500	HL 1500

BTE SP und UP – HearLink 020



Unsere leistungstärksten Philips HearLink Hinter-dem-Ohr Hörgeräte sind voll ausgestattet, mit einer 13er bzw. 675er Batterie extrem robust und eignen sich für hochgradige Hörverluste (WHO4). Zusätzliche Farben für die Oberschale in Blau und Rot.

Serie	
9000	–
7000	HL 7020
5000	–
3000	HL 3020
2000	–



Im-Ohr Hörgeräte

ITE HS – HearLink 030



Das ITE wird im Gehörgang getragen und füllt etwa die Hälfte der Ohrmuschel aus. Diese Größe bietet Platz für alle Funktionen wie einen Lautstärkereglern und Richtmikrofone.

Serie	
9000	HL 9030
7000	HL 7030
5000	HL 5030
3000	HL 3030
2000	HL 2030

ITC – HearLink 030, 1700 und 1500



Bietet viele Optionen für die individuelle Anpassung, wie eine Programmtaste, Lautstärkereglern und verschiedene Streaming-Funktionen. Es eignet sich für leichte bis mittlere Hörverluste, sitzt im Gehörgang und ist optisch unauffällig.

Serie	
9000	HL 9030
7000	HL 7030
5000	HL 5030
3000	HL 3030
2000	HL 2030
1700	HL 1700
1500	HL 1500

CIC – HearLink 030, 1700 und 1500



Ein kleines und unauffälliges Im-Ohr Hörgerät, das komplett im Gehörgang getragen wird und kaum sichtbar ist. Es eignet sich für leichte bis mittlere Hörverluste.

Serie	
9000	HL 9030
7000	HL 7030
5000	HL 5030
3000	HL 3030
2000	HL 2030
1700	HL 1700
1500	HL 1500

IIC – HearLink 030, 1700 und 1500



Die kleinsten Philips HearLink Hörgeräte eignen sich für leichte bis mittlere Hörverluste und werden tief im Gehörgang getragen. Sie sind äußerst diskret und nahezu unsichtbar.

Serie	
9000	HL 9030
7000	HL 7030
5000	HL 5030
3000	HL 3030
2000	HL 2030
1700	HL 1700
1500	HL 1500

Unsere Im-Ohr Hörgeräte sind in den Farben Beige, Hell-, Mittel- und Dunkelbraun und Schwarz erhältlich.